

# DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528

Numer zamówienia 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	800 kg
Nośność statyczne	1600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	1,006 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	20,1 mm
Długość piasty	60 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

# DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528

Numer zamówienia 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

