

ALPHA

3470PVO080P30-13

EAN 4031582304084

Número de encomenda 00029498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●○○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●○○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	70 kg
Capacidade de carga estática	140 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	108 mm
Peso geral	0,743 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento liso
Eixo	Aparafusado com porca
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	35 mm
Dureza do Piso (A)	85 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplio
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	40 mm
Raio giratório	80 mm
Interferência giratória	160 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

ALPHA

3470PVO080P30-13

EAN 4031582304084

Número de encomenda 00029498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

3470...80P30-13

