

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ○ ○ ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktnavn | Alpha |
| Kabinetype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 150 kg |
| Belastning Statisk | 300 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 108 mm |
| Samlet vægt | 0,918 kg |

HJUL

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
| Leje | Rulleleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 80 mm |
| Hjulbane bredde | 35 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 85 Shore A |

GAFFEL

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Materiale | Stålblade, tung |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Udladning | 44,5 mm |
| Udfaldsradius | 121 mm |
| Udfaldsdiameter | 242 mm |

MONTERING

| | |
|------------------|---------|
| Monteringstype | Bolthul |
| Bolt Huldiameter | 13 mm |

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

