

ALPHA

3470UER125P30-13

EAN 4031582304329

Bestillingsnummer 00003500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	155 mm
Samlet vægt	1,05 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	64 Shore A

GAFFEL

Materiale	Stålblade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejkrans	Drejkrans med dobbelt kuglekrans
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	102,5 mm
Udfaldsdiameter	205 mm

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	13 mm

ALPHA

3470UER125P30-13

EAN 4031582304329
Bestillingsnummer 00003500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

