

ALPHA

3470UER160P30-13

EAN 4031582304350



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	200 kg
Statički Nosivost	400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	195 mm
Ukupna težina	1,954 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	160 mm
Širina omotac	46 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	64 Šešelj A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljusk	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	55 mm
okretni radijus	135 mm
Otpor okretanju	270 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	13 mm

ALPHA

3470UER160P30-13

EAN 4031582304350



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

