

ALPHA

3477UER125P30-13

EAN 4031582305807

Numer zamówienia 00005440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

| | |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy | ● ● ● ● ○ |
| Odejście | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu | Alpha |
| Typ obudowy | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 150 kg |
| Nośność statyczne | 300 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Wysokość całkowita | 155 mm |
| Szerokość całkowita | 75 mm |
| Waga całkowita | 1,156 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|---|
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koła | Srebrnoszary (RAL7001) |
| Oslony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 125 mm |
| Szerokość Bieżnia | 40 mm |
| Szerokość korpusu | 40 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 63 Shore A |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał | Arkusz stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 40 mm |
| Promień działania koła | 123 mm |
| Zasięg działania koła | 246 mm |

MOCOWANIE

| | |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 13 mm |

ALPHA

3477UER125P30-13

EAN 4031582305807

Numer zamówienia 00005440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

