

## ZETA

4688UOO160P63

EAN 4031582308334  
Bestillingsnummer 00805474

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ○ ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Zeta
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	500 kg
Belastning ved 6 km/t	400 kg
Belastning Statisk	1000 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	200 mm
Samlet vægt	1,521 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Stålblade, meget tung
Gaffel Form	Bred, Forstærket

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	117 mm
Længde på pladehul (maksimum)	105 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	11 mm

# ZETA

4688UOO160P63

EAN 4031582308334  
Bestillingsnummer 00805474



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

