

**ZETA**

4688UOO160P63

EAN 4031582308334

Numéro de commande 00805474



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

**PERFORMANCE**

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ○ ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

**ATTRIBUTS PRINCIPAUX**

Nom du produit	Zeta
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Capacité de charge à 6 km/h	400 kg
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Poids	1,521 kg

**ROUE**

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	40 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

**CHAPE**

Matériau	Tôle d'acier, forte charge
Forme de la chape	Galbée, renforcée

**FIXATION**

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	117 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

# ZETA

4688UOO160P63

EAN 4031582308334

Numéro de commande 00805474



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

