



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ○ ○ ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Zeta
Tipo de alojamento	Rodízio fixo
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	400 kg
Capacidade de carga estática	1000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	200 mm
Peso geral	1,521 kg

#### RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Eixo	Aparafusado com porca
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	40 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

#### SUPORTE

Material	Folha de aço, muito pesada
Em Forma de Garfo	Amplio, Reforçado

#### ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	117 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	80 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

# ZETA

4688UOO160P63

EAN 4031582308334

Número de encomenda 00805474



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

