

ZETA

4680UOO200P63 WT46

EAN 4031582307887
Broj porudžbine 00830069

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ○ ○ ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Zeta
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	600 kg
Nosivost na 6 km/h	480 kg
Statički Nosivost	1200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	240 mm
Ukupna težina	2,871 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	46 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, veoma težak
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući
ofset	55 mm
okretni radijus	155 mm
Otpor okretanju	310 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ZETA

4680UOO200P63 WT46

EAN 4031582307887
Broj porudžbine 00830069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

