

ZETA

4687UOO160P63

EAN 4031582308198

Pasūtījuma numurs 00805473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ○ ○ ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Zeta |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 500 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 400 kg |
| Statiskā kravnesība | 1000 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -30 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 200 mm |
| Kopējais platums | 96 mm |
| Kopējais svars | 2,814 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gultnis | Cuscinetto piano |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 40 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|--|
| Materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacikstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Ofsets | 55 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 161 mm |
| Grozāms savienojums | 322 mm |
| Kupola diametrs | 96 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 105 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

ZETA

4687UOO160P63

EAN 4031582308198

Pasūtījuma numurs 00805473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

