



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ○ ○ ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	480 kg
Statikus teherbírás	1200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	240 mm
Összsúly	3,083 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	46 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapág	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	161 mm
Körbeforgás	322 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

## MŰSZAKI RAJZOK

