



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ○ ○ ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda | Zeta |
| Tip kućišta | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 600 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 480 kg |
| Statički Nosivost | 1200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -40 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 240 mm |
| Ukupna težina | 3,083 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | klizni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 200 mm |
| Širina omotac | 46 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|--|
| Materijal | Čelični list, veoma težak |
| oblik viljusa | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući |
| ofset | 55 mm |
| okretni radijus | 161 mm |
| Otpor okretanju | 322 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 105 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

TEHNIČKI CRTEŽI

