

ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365
Bestillingsnummer 00804287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj | ● ○ ○ ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ● |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktnavn | Zeta |
| Kabinettype | Fast Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 800 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 640 kg |
| Belastning Statisk | 1600 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 290 mm |
| Samlet vægt | 2,5 kg |

HJUL

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Glideleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 250 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |

GAFFEL

| | |
|-------------|-----------------------|
| Materiale | Stålblade, meget tung |
| Gaffel Form | Bred, Forstærket |

MONTERING

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 137 mm |
| Pladebredde | 117 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |

ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365

Bestillingsnummer 00804287

TEKNISKE TEGNINGER

