

KAPPA

9680TOO250P63

EAN 4031582315288
Номер заказа 00804549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения | ● ○ ○ ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Карра |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 1200 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 1000 kg |
| Грузоподъемность статическая | 2000 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 305 mm |
| Общий вес | 4,875 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид, тяжелый |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Ось | Винт с гайкой |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 250 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|---|
| Материал | Чугун или кованный чугун, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Поворотный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Офсет (Смещение) | 61 mm |
| Радиус поворота | 186 mm |
| Поворотное соединение | 372 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 135 mm |
| Ширина пластины | 110 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

