

KAPPA

9682TOO160P63

EAN 4031582316001

Pasūtījuma numurs 00830636



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|----------------------|-----------|
| Rullja veikspēja | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis | ● ○ ○ ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Kappa |
| Korpuse tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu |
| Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 4 km/h | 1020 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 850 kg |
| Statiskā kravnesība | 1700 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 205 mm |
| Kopējais svars | 4,263 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpuse materiāls | Poliamīds, smags |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gultnis | Cuscinetto piano |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|--|
| Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Ofsets | 58 mm |
| Grozāms savienojums | 276 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 135 mm |
| Plāksnes platums | 110 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

KAPPA

9682TOO160P63

EAN 4031582316001

Pasūtījuma numurs 00830636



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

