



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Kappa
Tip de carcasă	Rola fixă
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	1680 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	1400 kg
Capacitate de încărcare statică	2800 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	255 mm
Greutate totală	13,15 kg

### ROATĂ

Material pentru corp	Turnare
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	80 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

### FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
Formă Furcă	Larg, Rezistent

### RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	200 mm
Lățimea plăcii	160 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	160 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	120 mm
Diametru orificiu placă	15 mm

# KAPPA

9688FTP200P65

EAN 4031582316254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

