

NOVATECH

FTP200X80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Turnare
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	80 mm
Diametrul găurii Axă	25 mm
Lungime butuc	90 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	1680 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	1400 kg
Capacitate de încărcare statică	2800 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	7,056 kg

NOVATECH

FTP200X80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

