

NOVATECH

FTP200X80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Novatech |
| Тип корпуса | Колесо |
| Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 1680 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 1400 kg |
| Грузоподъемность статическая | 2800 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общий вес | 7,056 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Литье |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 200 mm |
| Ширина Протектор | 80 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 25 mm |
| Длина хаба | 90 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

