

КАРРА

9681FTP150P63 WT60

EAN 4031582315394

Номер на поръчката 00830499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Име на продукта | Карра |
| Тип корпус | Завъртане на Колело с Заклучване по пососка |
| Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч | 960 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 800 kg |
| Статичен Товароносимост | 1600 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 200 mm |
| Общо тегло | 6,598 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото | Отливане |
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 150 mm |
| Ширина на Резба | 60 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|--|
| Материал | Чугун или ковано желязо, тежко |
| Форма Вилица | Обхват Закалено |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Изместване | 58 mm |
| Интерференция при завъртане | 262 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|--|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 135 mm |
| Ширина на плаката | 110 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

КАРРА

9681FTP150P63 WT60

EAN 4031582315394

Номер на поръчката 00830499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

