

KAPPA

9681FTP150P63 WT60

EAN 4031582315394
Objednáací číslo 00830499

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ krytu	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	960 kg
Nosnost 6 km/h	800 kg
Statický Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	200 mm
Celková hmotnost	6,598 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Offset	58 mm
Otočné rušení	262 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	135 mm
Šířka desky	110 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

KAPPA

9681FTP150P63 WT60

EAN 4031582315394
Objednáací číslo 00830499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

