

KAPPA

9681FTP150P63 WT60

EAN 4031582315394

Bestillingsnummer 00830499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa
Kabinettype	Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	960 kg
Belastning ved 6 km/t	800 kg
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	200 mm
Samlet vægt	6,598 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Udladning	58 mm
Udfalddiameter	262 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (maksimum)	105 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	11 mm

KAPPA

9681FTP150P63 WT60

EAN 4031582315394
Bestillingsnummer 00830499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

