

KAPPA

9681FTP150P63 WT60

EAN 4031582315394
Rendelési szám 00830499

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve | Kappa |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 960 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 800 kg |
| Statikus teherbírás | 1600 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 200 mm |
| Összsúly | 6,598 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga | Öntvények |
| Futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
| Csapág | Precíziós golyóscsapág |
| Tengely | Csavar anyával |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 150 mm |
| Futófelület szélessége | 60 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|---|
| Anyag | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Forgócsapág | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Ellensúlyoz | 58 mm |
| Körbeforgás | 262 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 135 mm |
| Talplemez szélessége | 110 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 105 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

MŰSZAKI RAJZOK

