

KAPPA

9681TOO160P63

EAN 4031582315653
Broj porudžbine 00830607

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ○ ○ ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip kućišta	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	1020 kg
Nosivost na 6 km/h	850 kg
Statički Nosivost	1700 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	205 mm
Ukupna težina	4,115 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	160 mm
Širina omotac	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljusa	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući
ofset	58 mm
Otpor okretanju	262 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

KAPPA

9681TOO160P63

EAN 4031582315653
Broj porudžbine 00830607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

