

## KAPPA LOAD

9651TOO160P63

EAN 4031582314625  
Objednávací číslo 00830359

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ● |
| Hluk pohybu        | ● ○ ○ ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Kappa load                      |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Standardní                  | EN12533 – Heavy duty kolečka    |
| Nosnost 4 km/h              | 1020 kg                         |
| Nosnost 6 km/h              | 850 kg                          |
| Statický Nosnost            | 1700 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -40 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                           |
| Celková výška               | 205 mm                          |
| Celková hmotnost            | 4,301 kg                        |

## KOLO

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid, těžký        |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko            | Ložisko                |
| Šroub              | Šroub s maticí         |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra            |
| Průměr             | 160 mm                 |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                  |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D             |

## UCHYCENÍ

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Materiál       | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice   | Široký, Vyztužené                |
| Otočné ložisko | Kulové otočné jehlové ložisko    |
| Offset         | 58 mm                            |
| Otočné rušení  | 398 mm                           |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 135 mm               |
| Šířka desky                    | 110 mm               |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# KAPPA LOAD

9651TOO160P63

EAN 4031582314625  
Objednáací číslo 00830359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

