

KAPPA LOAD

9651TOO250P63

EAN 4031582314649

Bestillingsnummer 00830361



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ○ ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa load
Kabinettype	Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1320 kg
Belastning ved 6 km/t	1100 kg
Belastning Statisk	2200 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggeøjde	305 mm
Samlet vægt	5,337 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Udladning	61 mm
Udfalddiameter	398 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (maksimum)	105 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	11 mm

KAPPA LOAD

9651TOO250P63

EAN 4031582314649
Bestillingsnummer 00830361



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

