

SOCKET

R40-18X18 / 11

EAN 4031582090178

Номер на поръчката 00009044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Устойчив на корозия



ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Socket
Тип корпус	Акcesoap
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Статичен Товароносимост	80 kg
Обща височина	36 mm
Общо тегло	0,005 kg

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Синтетично КОНТАКТквадратно
Диаметър на Болт	18 mm

SOCKET


R40-18X18 / 11

EAN 4031582090178
Номер на поръчката 00009044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36