

SOCKET

R40-18X18 / 11

EAN 4031582090178
Rendelési szám 00009044

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------|----------|
| Termék neve | Socket |
| Ház típusa | Tartozék |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 40 kg |
| Statikus teherbírás | 80 kg |
| Összsúly | 36 mm |
| Összsúly | 0,005 kg |

SZERELVÉNY

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Szerelvény típusa | Szintetikus foglalat, négyzetes |
| Csavar átmérője | 18 mm |

SOCKET


R40-18X18 / 11

EAN 4031582090178
Rendelési szám 00009044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK



| Bezeichnung | A | B | C |
|-------------|----|------|----|
| R40-16x16 | 16 | 20 | 36 |
| R40-17x17 | 17 | 19 | 36 |
| R40-18x18 | 18 | 20 | 36 |
| R40-21x21 | 21 | 23,5 | 36 |
| R40-22x22 | 22 | 24,5 | 36 |
| R40-23x23 | 23 | 25,5 | 36 |
| R40-26x26 | 26 | 30 | 36 |