

SOCKET

R40-18X18 / 11

EAN 4031582090178

Numer zamówienia 00009044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Socket
Typ obudowy	Akcesorium
Nośność przy 3 km/h	40 kg
Nośność statyczne	80 kg
Wysokość całkowita	36 mm
Waga całkowita	0,005 kg

MOCOWANIE

Typ mocowania	Gniazdo syntetyczne, kwadratowe
Średnica Trzpień	18 mm

SOCKET

R40-18X18 / 11


EAN 4031582090178

Numer zamówienia 00009044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36