

# SOCKET

R40-18X18 / 11

EAN 4031582090178

Numărul de comandă 00009044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune



## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Socket
Tip de carcasă	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Înălțime totală	36 mm
Greutate totală	0,005 kg

## RACORD

Tip ajustare	Mufă, pătrată
Diametru Șurub	18 mm

# SOCKET

R40-18X18 / 11


EAN 4031582090178

Numărul de comandă 00009044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36