

**ZETA**

4681TOO125P63

EAN 4031582308013

Номер замовлення 00830074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

**ЕФЕКТИВНІСТЬ**

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●○○○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

**ОСНОВНІ АТРИБУТИ**

Назва продукту	Zeta
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	560 kg
Статичний Вантажопідйомність	1400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	164 mm
Загальна вага	2,59 kg

**КОЛЕСО**

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

**КРОНШТЕЙН**

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	55 mm
Поворотне з'єднання	230 mm

**ВСТАНОВЛЕННЯ**

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013

Номер замовлення 00830074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

