

## ZETA

4681TOO160P63

EAN 4031582308020  
Rendelési szám 00830075

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ○ ○ ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta
Ház típusa	Forgóvillás görgő irányfékkel
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírási 4 km/h-nál	800 kg
Teherbírási 6 km/h-nál	640 kg
Statikus teherbírási	1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	200 mm
Összsúly	3,064 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapág	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	230 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

# ZETA

4681TOO160P63

EAN 4031582308020  
Rendelési szám 00830075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

