

ZETA

4681TOO160P63

EAN 4031582308020

Pasūtījuma numurs 00830075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja ● ● ● ○ ○

Kustības troksnis ● ○ ○ ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ●

Korozijas izturīgums ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums | Zeta |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 800 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 640 kg |
| Statiskā kravnesība | 1600 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 200 mm |
| Kopējais svars | 3,064 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gultnis | Cuscinetto piano |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|--|
| Materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Ofsets | 55 mm |
| Grozāms savienojums | 230 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 105 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

ZETA

4681TOO160P63

EAN 4031582308020

Pasūtījuma numurs 00830075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

