

# ZETA

4681UOO200P63 WT46

EAN 4031582308068  
订单号 00830079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ○ ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Zeta
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	600 kg
6 公里/小时的载重	480 kg
静态载重	1200 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	240 mm
总重量	2.863 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	46 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 支架

材料	钢板，非常重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
偏移量	55 mm
转向干涉	230 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

## 技术图纸

