

KAPPA LOAD

9652TOO150P63

EAN 4031582314885
Bestelnummer 00830405

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ○ ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Behuizingstype	Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	960 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	800 kg
Statisch draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totaal gewicht	4,254 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Rollager
Offset	58 mm
Draaicirkel	266 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	11 mm

KAPPA LOAD

9652TOO150P63

EAN 4031582314885
Bestelnummer 00830405

TECHNISCHE TEKENINGEN

