

KAPPA LOAD

9652TOO160P63

EAN 4031582314892
Bestillingsnummer 00830406

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ● ● |
| Bevægelsesstøj | ● ○ ○ ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ● |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktnavn | Kappa load |
| Kabinetype | Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende |
| Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
| Belastning ved 4 km/t | 1020 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 850 kg |
| Belastning Statisk | 1700 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 205 mm |
| Samlet vægt | 4,399 kg |

HJUL

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Fælgmateriale | Polyamid , tung |
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Glideleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 160 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |

GAFFEL

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Materiale | Støbejern eller smedet jern, tungt |
| Gaffel Form | Bred, Forstærket |
| Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
| Udladning | 58 mm |
| Udfalddiameter | 276 mm |

MONTERING

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 135 mm |
| Pladebredde | 110 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |

KAPPA LOAD

9652TOO160P63

EAN 4031582314892
Bestillingsnummer 00830406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

