

KAPPA LOAD

9652TOO160P63

EAN 4031582314892
订单号 00830406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Kappa load |
| 外壳类型 | 带全锁的旋转脚轮，脚轮头端 |
| 标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 1020 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 850 kg |
| 静态载重 | 1700 kg |
| 温度范围（最低） | -40 ° C |
| 温度范围（最大） | 80 ° C |
| 总高 | 205 mm |
| 总重量 | 4.399 kg |

轮子

| | |
|---------|--------|
| 轮体材料 | 聚酰胺，重 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 滑动轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 160 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度（D） | 75 岸 D |

支架

| | |
|------|------------|
| 材料 | 铸铁或锻铁，重 |
| 支架形状 | 宽，加强的 |
| 旋转轴承 | 深槽滚珠推力滚柱轴承 |
| 偏移量 | 58 mm |
| 转向干涉 | 276 mm |

固定件

| | |
|-----------|--------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 135 mm |
| 上板宽 | 110 mm |
| 上板孔长度（最大） | 105 mm |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 80 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

KAPPA LOAD

9652TOO160P63

EAN 4031582314892

订单号 00830406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

