

AGILA

2471PJP100R05-28

EAN 4031582301427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	138 mm
Celková hmotnost	1,031 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	43,5 mm
Radius otočení	131 mm
Otočné rušení	262 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	28 mm
Délka Matice	45 mm

AGILA

2471PJP100R05-28

EAN 4031582301427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

