

# AGILA

2471PJP100R05-28

EAN 4031582301427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	138 mm
전체 체중	1.031 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(A)	87 육상 A

## 하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	43.5 mm
회전 반경	131 mm
회전 간섭	262 mm

## 피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	28 mm
볼트 길이	45 mm

# AGILA

2471PJP100R05-28

EAN 4031582301427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

