

## AGILA

2471PJP125P50

EAN 4031582301434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand   | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj  | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition       | ● ● ● ○ ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Produktnavn                 | Agila                             |
| Kabinettype                 | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
| Standard                    | EN12530 - Hjul til Apparater      |
| Belastning ved 3 km/t       | 100 kg                            |
| Belastning Statisk          | 200 kg                            |
| Temperaturområde (minimum)  | -20 °C                            |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C                             |
| Byggehøjde                  | 160 mm                            |
| Samlet vægt                 | 0,928 kg                          |

## HJUL

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Fælgmateriale           | Polypropylen        |
| Hjulbanemateriale       | Termoplastisk gummi |
| Leje                    | Præcisionskugleleje |
| Trådfang                | Med trådfang        |
| Diameter                | 125 mm              |
| Hjulbane bredde         | 32 mm               |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A          |

## GAFFEL

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Materiale      | Stålblade, medium                 |
| Gaffel Form    | Bred                              |
| Drejekrans     | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Udladning      | 41 mm                             |
| Udfaldradius   | 131 mm                            |
| Udfalddiameter | 262 mm                            |

## MONTERING

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype                 | Rektangulær plade |
| Pladelængde                    | 77 mm             |
| Pladebredde                    | 67 mm             |
| Længde på pladehul (minimum)   | 56 mm             |
| Længde på pladehul (maksimum)  | 61,5 mm           |
| Pladehulbredde (minimum)       | 46,5 mm           |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 51,5 mm           |
| Pladehullets diameter          | 8,5 mm            |

## TEKNISKE TEGNINGER

