

## AGILA

2471PJP125P50

EAN 4031582301434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums                   | Agila  |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi                 |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg   |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg   |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C  |
| Kopējais augstums                    | 160 mm   |
| Kopējais svars                       | 0,928 kg   |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija           |
| Gultnis                | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 125 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacikstes   |
| Ofsets              | 41 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm                 |
| Grozāms savienojums | 262 mm                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 77 mm              |
| Plāksnes platums                       | 67 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 56 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 61,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 46,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 51,5 mm            |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8,5 mm             |

# AGILA

2471PJP125P50

EAN 4031582301434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

