

AGILA

2470DIK075R47-32-35

EAN 4031582328196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	55 kg
Statički Nosivost	110 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	103 mm
Ukupna težina	0,521 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	konusi lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljusk	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
offset	24 mm
okretni radijus	61,5 mm
Otpor okretanju	123 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Sintetički proširivač, kvadrat
ekspandirajući nastavak (Minimalno)	32 mm
ekspandirajući nastavak (maksimalno)	35 mm
Savet	Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.

AGILA

2470DIK075R47-32-35

EAN 4031582328196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

