

AGILA

2470DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582328264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원 | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|------------------|
| 제품명 | Agila |
| 하우징 유형 | 회전 캐스터 |
| 표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 80 kg |
| 적재 용량 정적 | 160 kg |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 40 °C |
| 총높이 | 138 mm |
| 전체 체중 | 0.954 kg |

휠

| | |
|------------|------------|
| 차체 재질 | 강판 |
| 트레드 재질 | 단단한 고무 비표시 |
| 베어링 | 콘 볼 베어링 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 32 mm |
| 트레드의 경도(A) | 80 육상 A |

하우징

| | |
|---------|----------|
| 재료 | 강판, 중 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 오프셋 | 38 mm |
| 회전 반경 | 88 mm |
| 회전 간섭 | 176 mm |

피팅

| | |
|-------------|---------------------------|
| 피팅 유형 | 합성 팽창기, 정사각형 |
| 익스팬더 피팅(최소) | 21.5 mm |
| 익스팬더 피팅(최대) | 24 mm |
| 힌트 | 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. |

AGILA

2470DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582328264

기술 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

