

AGILA

2477DIK100R47-24-27

EAN 4031582326017

Objednávací číslo 00028526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statický Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	138 mm
Celková hmotnost	1,145 kg

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	43,5 mm
Radius otočení	131 mm
Otočné rušení	262 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Syntetický expandér, čtvercový
Expandér (minimální)	24 mm
Expandér (maximální)	27 mm
Rada	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

AGILA

2477DIK100R47-24-27

EAN 4031582326017
Objednáací číslo 00028526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

