



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                               |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 55 kg                               |
| Статичен Товароносимост            | 110 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                               |
| Обща височина                      | 103 mm                              |
| Общо тегло                         | 0,552 kg                            |

### КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Стомана от лист                 |
| Материал на реазбата  | Плътна гума без маркировка      |
| Лагер                 | Конусен сачмен лагер            |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 75 mm                           |
| Ширина на Резба       | 25 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A                       |

### ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 24 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 80 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 160 mm                 |

### ПРИЛЯГАНЕ

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тип на фитинга                  | Синтетичен разширител, кръгъл  |
| Удължаващи фитинги (минимум)    | 27 mm  |
| Удължаващи фитинги (максимален) | 30 mm  |
| Намек                           | Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате. |

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

