

AGILA

2470DIK125R07-Ø31-35

EAN 4031582328356



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	163 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	41 mm
Zwenk radius	103,5 mm
Draaicirkel	207 mm

FITTING

Type bevestiging	Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (minimaal)	31 mm
Expander bevestiging (maximaal)	35 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.

AGILA

2470DIK125R07-Ø31-35

EAN 4031582328356



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

