

ALPHA

3471PXU200P63

EAN 4031582382167



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	205 kg
Belastning Statisk	410 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	240 mm
Samlet vægt	2,518 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Polyuretan, biobaseret, Indsprøjtet elektrisk-ledende
Leje	Glidleje med syntetisk Afstandsrør
Aksel	Skruet med møtrik
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	85 Shore A

GAFFEL

Materiale	Stålblade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udladning	55 mm
Udfalddiameter	310 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	105 mm
Længde på pladehul (maksimum)	105 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	11 mm

ALPHA

3471PXU200P63

EAN 4031582382167



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

