

ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151
Objednáací číslo 00860926

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ○ ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta reverse
Typ krytu	Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	700 kg
Nosnost 6 km/h	560 kg
Statický Nosnost	1400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	164 mm
Celková hmotnost	2,986 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Offset	55 mm
Radius otočení	117,5 mm
Otočné rušení	235 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151
Objednáací číslo 00860926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

