

ZETA REVERSE

468STOO160P63 180°

EAN 4031582398168

Número de encomenda 00860927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●○○○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nome do produto | Zeta reverse |
| Tipo de alojamento | Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 800 kg |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 640 kg |
| Capacidade de carga estática | 1600 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Altura total | 200 mm |
| Peso geral | 3,055 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 160 mm |
| Largura do Piso | 50 mm |
| Dureza do Piso (D) | 75 Shore D |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|--|
| Material | Folha de aço, muito pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo, Reforçado |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Offset | 55 mm |
| Raio giratório | 135 mm |
| Interferência giratória | 270 mm |

ENCAIXE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 137 mm |
| Largura da placa | 105 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |

ZETA REVERSE

468STOO160P63 180°

EAN 4031582398168

Número de encomenda 00860927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

