

# ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT46

EAN 4031582398182

Número de encomenda 00860930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●○○○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nome do produto                   | Zeta reverse  |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte                      |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 600 kg  |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 480 kg  |
| Capacidade de carga estática      | 1200 kg   |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C  |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C   |
| Altura total                      | 240 mm  |
| Peso geral                        | 2,871 kg  |

## RODA

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                  |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento                  | Rolamento liso             |
| Eixo                       | Aparafusado com porca      |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios              |
| Diâmetro                   | 200 mm                     |
| Largura do Piso            | 46 mm                      |
| Dureza do Piso (D)         | 75 Shore D                 |

## SUPORTE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Material                | Folha de aço, muito pesada                         |
| Em Forma de Garfo       | Amplio, Reforçado                                  |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Offset                  | 55 mm  |
| Raio giratório          | 155 mm   |
| Interferência giratória | 310 mm   |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 105 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 105 mm                      |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 80 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT46

EAN 4031582398182

Número de encomenda 00860930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

